




# Kits de actualización del transmisor INT-TXK



Para poder actualizar un transmisor que no disponga de conexión de red óptica (gama LBB 4502) a un transmisor con conexión de este tipo (gama INT-TX), se necesita un kit de actualización (INT-TXK). El kit de actualización está compuesto por la placa de circuitos impresos principal del transmisor, un panel posterior, un perno de fijación y un tornillo para montar la placa de circuitos impresos principal en la carcasa del transmisor LBB 4502.

## Información sobre pedidos

**Kit de actualización del transmisor INT-TXK04**

4 canales

**Kit de actualización del transmisor INT-TXK08**

8 canales

**Kit de actualización del transmisor INT-TXK16**

16 canales

**Kit de actualización del transmisor INT-TXK32**

32 canales